


PCB板安装孔图



主要技术特性要求:

- 使用温度范围:
环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: $95\%(40^{\circ}\text{C})$
- 额定负荷: **6.5A** 20V DC
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: $5 \sim 35\text{N}$
- 寿命: ≥ 5000 次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
7	包圈	1	H62黄铜带 Y1=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	右长针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
5	左长针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
4	右短针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
3	左短针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT	黑色			
1	底座	1	PBT	黑色			

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	普通公差 COMMON TOLERANCE:	浙江创都电子科技有限公司							
A4					UNIT	mm	投影 PROJECTED	\oplus	品名 PRODUCT NAME	S端子	比例 SCALE	1:1
A3				X.XX	± 0.10	绘图 DRAWN BY	核对 CHECKED BY	型号 MODEL NO.	DIN-401-H			
A2				X.X	± 0.15	日期 DATE	核准 APPROVAL BY	图号 DWG NO.	DIN-401-H			
A1				X	± 0.25	2018.05.28						
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	$\pm 3^{\circ}$							