








A		B		C		D		E	
REV.	DESCRIPTION				ECN NO.	NAME	DATE		



项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: <70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: >100MΩ
机械性能	操作力度 Operating force: 150±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke: 1.2±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C~+85°C

NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色
E	盖板	1	C5191R	整体镀银	
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色
C	手柄	1	进口增强尼龙	/	黄色
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				
DIM. TOL.		TITLE: 拨动开关系列				
X.: ±0.30		DWG. NO.: MINI-M-H4.25		CHECKED: MAX		
X.X: ±0.20		PART NO.: MINI-M-H4.25		DRAWN: ELLA		
X.XX: ±0.10		UNIT: mm		APPROVED: WILL		
GENERAL ANGLE:		SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	
X.: ±5°						
X.X: ±3°						
X.XX: ±2°						