






RoHS Compliant



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1	○	0							○	
F2				○	○		○			
F3				○		○	○			
F4		○							○	○
F5		○	○	○		○	○	○		


电路图

注: 2,9脚内连

3,8脚内连

4,7 脚内连

项 目		标 准
电气性能	额定电流	Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage: ≤80mΩ
	接触电阻	Contact resistance: DC 12V
	绝缘电阻	Insulation Resistance: ≥100MQ min(DC100V)
	耐压强度	Compressive strength: AC 250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force: 4-180±50gf 250±50gf
	机械寿命	Mechanical life: 50,000 cycles
	操作行程	Operation Stroke: 0.2±0.05mm
环境性能	温度范围	Temperature Range: -30℃ ~ +85℃



F	嵌件	1	磷铜	镀银	银白色	
E	弹片	5	复银不锈钢	/	银白色镀银	
D	底座	1	LCP	/	黑 色	
C	盖板	1	SUS301	清洗	白 色	
B	梅花护套	1	LCP	/	灰 黑 色	
A	按 钮	1	PA46	/	黑 色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

MEASURE POINT:	
QUADRANT POINT	
TANGENCY POINT	
INTERSECTION POINT	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	
X.	±0.25
X.x	±0.20
X.xx	±0.15
ANGULAR	±3°

 联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Wheel switch series		
CHECKED		DATE				
APPROVED		DATE				
PART NO: LCK~TKLYABEOG1				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: m
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1	