



线路板安装尺寸示意图



技术要求

使用条件: -40~55℃
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: ≤0.03Ω
 绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

电路结构示意图



5		基座	1PCS	PA 66 (黑色)	
4		插针	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.20	电镀: 银
2		动触片	1PCS	锰钢 t=0.30	电镀: 银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

旧底图总号

底图总号

日期 签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘图				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-DC-003A-1.3

0755-28190160

DC-003A

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	