



FPCXX-T1T1-2004-A



建议印制线路板
PCB P.C.B Layout



适用扁平电缆
(Propercab1e)

序号	品名	材质
①	1.0C型胶芯 (H2.5)	LCP 473i 本色
②	1.0C型立式端子	磷青铜/表面镀锡
③	1.0C型卧式后盖	LCP 130i 黑色 PPS 黑色
④	1.0C型立式焊片	黄铜/表面镀锡

P数	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	11	3	9.5	5.15
5	12	4	10.5	6.15
6	13	5	11.5	7.15
7	14	6	12.5	8.15
8	15	7	13.5	9.15
9	16	8	14.5	10.15
10	17	9	15.5	11.15
11	18	10	16.5	12.15
12	19	11	17.5	13.15
13	20	12	18.5	14.15
14	21	13	19.5	15.15
15	22	14	20.5	16.15
16	23	15	21.5	17.15
17	24	16	22.5	18.15
18	25	17	23.5	19.15
19	26	18	24.5	20.15
20	27	19	25.5	21.15
21	28	20	26.5	22.15
22	29	21	27.5	23.15
23	30	22	28.5	24.15
24	31	23	29.5	25.15
25	32	24	30.5	26.15
26	33	25	31.5	27.15
27	34	26	32.5	28.15
28	35	27	33.5	29.15
29	36	28	34.5	30.15
30	37	29	35.5	31.15

注：适用0.3mm厚扁平连接线，Pin位(N)：4-30。

- 技术指标
1. 塑件表面应光滑、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围：-25℃~85℃。
 3. 额定电压：50V, AC/DC(等效)。
 4. 接触电阻：≤0.03Ω。
 5. 绝缘电阻：≥500MΩ

6. 产品料号： —** ** *

NO OF CKT(产品PIN数)

Plating(电镀方式)

0: 端子全雾锡

1: 端子全金(G/F OVERALL)

4: 端子全亮锡

Packing(包装方式)

T: TUBE 管装

R: TAPE & REEL 卷装

一般公差 (TOLERANCE)

X ±.50 .XX ±.10

.X ±.20 .XXX ±.05

ANGLES ±1°

东莞市高钺达电子科技有限公司

品名 (TITLE) 1.0C-22P抽拉式上下接 制图 (DR)

料号 (DWG.NO) FPCXX-T1T1-2004-A 校对 (CHKD)

比例 (SCALE) 1:1 单位 (UNITS) mm 审核 (APPD)

张数 (SHEET) 1 OF 1 SIZE REV A4 A