



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 30mΩ Max 初始态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC 1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s
7. 工作温度: -40°C~+85°C

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
网口 组件	6	网口信号针	磷铜	镀金
	5	塑胶基座	PA66	黑色
	4	屏蔽外壳	H65铜	镍锡
USB 组件	3	塑胶	PBT	白色
	2	五金脚	H62铜	镀锡
	1	外壳	铁	镍锡

			GENERL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	2合1 (RJ45+USB2.0单层 无灯无弹)	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-RJ45+1USB-04	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					