




技术参数 SPECIFICATIONS

1. 线数 (Poles) : 2-16
2. 适用线规 (Applicable wires) : AWG22#~26#
3. 适应基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm
4. 温度范围 (Temperature range) : -25 ~85
5. 额定电压 (Voltage rating) : 250V.Ac/Dc
6. 额定电流 (Current rating) : 2A
7. 接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.02\Omega$
8. 绝缘电阻 (insulation resistance) : $\geq 1000M\Omega$
9. 耐压 (Withstand voltage) : 800V.Ac/1min
10. 材料 (Material) :
 - 孔座 (Housing) : 尼龙 (PA66) UL94V-0
 - 针座 (Wafer) : PA-9T UL64V-0
 - 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)

旧底图总号

产品名称

HX-PHD2.0-T

材料

磷铜

共 1 张

第 1 张

底图总号

标记

处数

更改文件号

签字

日期

标记

处数

设计

黄彬

标准

日期

签字

制图

张伟

批准

罗小春

审核

张伟

工艺

日期



深圳市韩下电子有限公司