








修正 (标记)	描 述	日 期




SCHEMATIC




Tel : 0769-82310511-867



P.C.B
LAYOUT
TOP VIEW



PIN		Φ2.0																	
								主要技术性能		公 差		设 计		部 门 会 签					
6								额定电负荷	DC 30V\0.5A	X.±0.20	版 次	A 1	装配部		市场部				
5	DC-005K-05	后盖	1	PBT(白色)				接触电阻	≤0.03Ω	. X±0.10	日 期	2011.06.21	注塑部					DC-005LBK-2.0-09	
4	DC-005K-04	基座	1	PBT(白色)				绝缘电阻	≥100MΩ	. XX±0.05	材 料		冲压部						
3	DC-005K-03	弹片	1	磷铜	0.3T	镀银	耐 压	AC500V(50Hz)/min	. XXX±0.02	工 艺			视 角		重 量	比 例	DC电源插座		
2	DC-005K-02	弯钩	1	黄铜	0.4T	镀银	插 拔 力	3-20N	X°±5°	数 量						4:1		DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD 东莞市弘皓电子有限公司	
1	DC-005K-01	圆针	1	黄铜		镀银	使用温度范围	-30-70℃	. X°±2°	审 核									
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀	使用寿命	5000次	. XX±1°	核 准			共 7 张		第 1 张				
1		2		3		4		5		6		7							