





更改标记

更改单号

签名:



按点示意图
SCHEMATIC



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•10A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.02\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100m\Omega$;
4. 耐 压: AC250V (50Hz) min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	面 板	1	不锈钢带T=0.15 (环保)	清洗
5	外 壳	1	H62黄铜带T=0.2 (环保)	铜锡
4	插 针	1	H59黄铜棒 (环保)	金
3	拴 子	1	不锈钢带T=0.3 (环保)	清洗
2	弹 片	1	磷铜带T=0.3 (环保)	铜锡
1	基 座	1	PPBT	(黑)
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

设计		材料	数量	比例	名称	DC-044ZA-2.5-09
审核					编号	
工艺						
批准						
DONGGUANG HAOTU ELECTRONICS CO., LTD 东莞市弘皓电子有限公司						单位 mm 页码

