



variable range	Pitch dimension			Nominal dimension					Tolerance
	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 50	over 100	over 150	
~ 6	~ 10	~ 24	~ 30	~ 50	~ 100	~ 150			0.05/10
±0.1	±0.15	±0.25	±0.4	±0.5	±0.7	±0.9	±1.2		

2	方针	黄铜	N	镀镍锡		
1	插座	PA66 UL94V-0	1	绿色		
序号	代号	名称	材质	数量	电镀/颜色	备注

技术参数:					
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree			III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)			/	/	300V/12A
耐电压/Withstanding voltage(V/1Min)			2000		
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [kV]			2.5		
绝缘电阻/Insulation resistance			常态≥500MΩ		
接触电阻/Contact resistance			<20mΩ		
单PIN插针保持力/Binding force(N)			>25N		
波峰焊/Welding welding			260°C±5°C		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles			3.81/N=02~24P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)			-40~+105		
相对湿度/Relative humidity			湿度≤95%(温度+40°C)		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS			Yes		

外观图

名称: 插拔式接线端子

型号: SH15EDGVC-3.81-02P

视角		图幅:A4
比例	3.3:1	单位:mm
页面	1/1	版本/次:A/0

深圳市首韩科技有限公司					
设计	李春风	日期	24.11.06	审核	钟华华
日期	24.11.06	批准	罗孝金	日期	24.11.06
标记	处数	变更文件及描述	签字	日期	