




技术要求

1. 额定值: DC 30V 2A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min;
5. 插拔力: 3-30N;
6. 使用温度范围: $-30\sim 70^{\circ}\text{C}$;
7. 使用寿命: 5000次;

Tel: 0769-82310511-867

6	弹片	DC-023D-06	磷铜 C5191 T=0.3	镀 银	1	
5	接触片	DC-023D-05	黄铜 H62 Y=0.3	镀 银	1	
4	外壳	DC-023D-04	黄铜 H62 Y=0.3	镀 镍	1	
3	前盖	DC-023D-03	不锈钢SUS 301T=0.15	清 洗	1	
2	圆针	DC-023D-02	黄铜棒 H65	镀 金	1	Φ2.5
1	基座	DC-023D-01	PA9T		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数量	备 注
产品名称		DC-023DA沉板		零部件图号		DC-023DA-2.5-PU-09
零部件名称		外形图				材 料
设 计				版 本		A
审 核				单 位		mm
批 准				第 张		共 张
				DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD 皓宇 东莞市弘皓电子有限公司		