



REVISIONS			
REV.LTR	DESCRIPTION	SIGN	DATE

PCB板开孔尺寸



适配公头

功能图

PIN	Ø2.0	Ø2.5
APPD		

SPECIFICATION

1. Rating : DC 30V 2A;
2. Contact resistance: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ (DC250V);
4. Withstand voltage: 500VAC ;
5. Insertion and extraction force: 3-30N;
6. life test: 5,000 cycles.

Tel :0769-82310511-867

⑥	DC-005带锁-6	1PCS	正极引脚T=0.3	黄铜	镀银
⑤	DC-005带锁-5	1PCS	回路引脚T=0.4	黄铜	镀银
④	DC-005带锁-4	1PCS	负极弹片T=0.25	锰钢	镀银
③	DC-005带锁-3	1PCS	正极中心针	磷铜	镀铜锡
②	DC-005带锁-2	1PCS	盖子	PBT	黑色
①	DC-005带锁-1	1PCS	基座	PBT	黑色
序号	零件代号	数量	零件名称	零件材料	镀层/颜色
		产品名称		产品型号	PAPER NO: A4
		DC电源插座		DC-005EHS-2.0-09	PAGE 1 OF 1
		TOLERANCE		ANGLES	SCALE
		±0.3		±2°	FULL
		VER		2	
制图		日期	2023.12.14	工程部	
审核		日期	2023.12.14	工程部	
批准		日期	2023.12.14	总经理	

皓宇 DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD
 HOUYA 东莞市弘皓电子有限公司