





电路原理图




技术要求

1. 额定值: AC 220V 3A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz) 1min;
5. 插拔力: 10-50N;
6. 使用温度范围: $-30-70^\circ\text{C}$;
7. 使用寿命5000次;

Tel:0769-82310511-867

线路板开孔图



4	定位子	DC-022H-04	PPA		1	黑
3	基座	DC-022H-03	PA66		1	黑
2	接触片	DC-022H-02	磷铜 C5191 T=0.4	铜 锡	1	
1	铜针	DC-022H-01	磷铜 C5191 Y=0.25	铜 锡	1	
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数 量	备 注
产品名称		RT-C30-BA1-09		零部件图号		RT-C30-BA1-09
零部件名称		外形图			材料	
设 计		版 本		A	比 例	2:1
审 核		单 位		mm	第 张	共 张
批 准		DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD. 皓宇 东莞市弘皓电子有限公司				