






线路板开孔尺寸图



电路原理图



技术要求

1. 插座额定值: DC 30V 5A;
2. 插座接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 插座绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 插座耐压: AC500V (50Hz) 1min;
5. 插座的插拔力: 3-30N;
6. 插座的使用温度范围: $-30-70^{\circ}\text{C}$;
7. 插座使用寿命: 5000次;

Tel: 0769-82310511-867

6	定位片	DC-109-06	铁	铜 锡	1	
5	接触片	DC-109-05	磷铜	镀 银	1	
4	外 壳	DC-109-04	黄铜	镀 镍	1	
3	前 盖	DC-109-03	不锈钢	清 洗	1	
2	圆 针	DC-109-02	黄铜	镀 金	1	$\phi 2.5$
1	基 座	DC-109-01	PA9T		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数量	备 注
产品名称		DC-109	零部件图号		DC-109#2. 5-09	
零部件名称		外形图			材 料	
设 计			版 本	A	比 例	2:1
审 核			单 位	mm	第 2 张	共 8 张
批 准			DONGGUAN HAUYU ELECTRONICS CO., LTD 皓宇 东莞市弘皓电子有限公司			

旧底图总号

底图总号

日期 签名