








电话：0769-82310511-867
邮箱：hooya89@hooya.hk

技术要求

1. 额定值：DC 30V 1A；
2. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$ ；
3. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ ；
4. 耐 压：AC500V (50Hz) 1min；
5. 插拔力：3-30N；
6. 使用温度范围： $-30\sim 70^{\circ}\text{C}$ ；
7. 使用寿命：5000次；

电路原理图



PIN	Ø1.65	Ø2.0	Ø2.5			
7	后盖	DC-0051B-07	PA46 阻燃		1	黑
6	盖脚	DC-0051B-06	黄铜 H62 Y=0.4	铜 锡	1	
5	平片	DC-0051B-05	黄铜 H62 T=0.3	镀 银	1	
4	圆针	DC-0051B-04	黄铜棒 H62	铜 锡	1	
3	弹片	DC-0051B-03	磷铜 C5191 T=0.25	镀 银	1	
2	弯脚	DC-0051B-02	黄铜 H62 Y=0.3	镀 银	1	
1	基座	DC-0051B-01	PA46 阻燃		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数量	备注
产品名称		DC-0051B-2.1-09	零部件图号			
零部件名称		外形图		材 料		
设 计			版 本	A	比 例	2:1
审 核			单 位	mm	第 张	共 张
批 准			DONGGUAN HAUYU ELECTRONICS CO., LTD 皓宇 东莞市弘皓电子有限公司			

旧底图总号

底图总号

日期 签名