




电路原理图



## 技术要求

1. 额定值: DC 30V 2A;
  2. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
  3. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  4. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min;
  5. 插拔力: 3-30N;
  6. 使用温度范围:  $-30-70^{\circ}\text{C}$ ;
  7. 使用寿命: 5000次;
- Tel: 0769-82310511-867

|       |      |            |                                                        |     |                  |     |
|-------|------|------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|
| 5     | 底座   | DC-022A-05 | PPA                                                    |     | 1                | 黑   |
| 4     | 圆 针  | DC-022A-04 | 黄铜                                                     | 铜 锡 | 1                |     |
| 3     | 接触片  | DC-022A-03 | 磷铜                                                     | 铜 锡 | 1                |     |
| 2     | 铜 套  | DC-022A-02 | 黄铜                                                     | 铜 锡 | 1                |     |
| 1     | 基 座  | DC-022A-01 | PA66                                                   |     | 1                | 黑   |
| 序号    | 零件名称 | 编 号        | 材 料                                                    | 电 镀 | 数量               | 备注  |
| 产品名称  |      | DC-022DN   | 零部件图号                                                  |     | DC-022DN#2. 0-09 |     |
| 零部件名称 |      | 外形图        |                                                        |     | 材 料              |     |
| 设 计   |      |            | 版 本                                                    | A   | 比 例              | 2:1 |
| 审 核   |      |            | 单 位                                                    | mm  | 第 张              | 共 张 |
| 批 准   |      |            | DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD<br>皓宇 东莞市弘皓电子有限公司 |     |                  |     |