










线路板开孔尺寸图



技术要求

- 额定值: DC 30V 1A;
 - 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
 - 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 - 耐压: AC500V (50Hz) 1min;
 - 插拔力: 3-30N;
 - 使用温度范围: $-30-70^{\circ}\text{C}$;
 - 使用寿命: 5000次;
- TEL:0769-82310511-867

电路原理图



6	定位片	DC-044F-06	铁皮	铜 锡	1		
5	接触片	DC-044F-05	磷铜 C5191 T=0.25	镀 银	1		
4	外壳	DC-044F-04	不锈钢 SUS 301 Y=0.25	清 洗	1		
3	前盖	DC-044F-03	不锈钢 SUS 301 Y=0.15	清 洗	1		
2	圆针	DC-044F-02	黄铜棒H65	铜 锡	1	Φ2.5	
1	基座	DC-044F-01	PA9T UL 94V-0		1	黑	
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数量	备 注	
产品名称		DC-044F	零部件图号		DC-044ZB-2.5-09		
零部件名称		外形图				材 料	
				版 本	A	比 例	2:1
设 计				单 位	mm	第 张	共 张
审 核				东莞市弘皓电子有限公司			
批 准							