









P.C.B
LAYOUT
TOP VIEW



SCHEMATIC



Tel : 0769-82310511-867

PIN		Ø2.0																			
								主要技术性能		公 差		设 计				部 门 会 签					
6	DC-005G-06	后盖	1	PBT(黑色)				额定电负荷	DC 30V\6A	X. ±0. 20	版 次	A 1	装配部		市场部		DC-005BL-2.5-PU-SP-09				
5	DC-005G-05	基座	1	PBT(黑色)				接触电阻	≤0. 03Ω	. X ±0. 10	日 期	2011. 06. 21	注塑部								
4	DC-005G-04	平片	1	黄铜	0. 30T	镀银	绝缘电阻	≥100MΩ	. XX ±0. 05	材 料			冲压部								
3	DC-005G-03	弹片	1	磷铜	0. 3T	镀银	耐 压	AC500V(50Hz)/min	. XXX ±0. 02	工 艺			视 角		重 量	比 例	DC电源插座				
2	DC-005G-02	弯钩	1	黄铜	0. 4T	镀银	插 拔 力	3-20N	X° ±5°	数 量						4:1					
1	DC-005G-01	圆针	1	紫铜		铜锡	使用温度范围	-30-70℃	. X° ±2°	审 核											
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀	使用寿命	5000次	. XX ±1°	核 准			共 7 张		第 1 张		 DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD 东莞市弘皓电子有限公司				
1		2		3		4		5		6		7									