






线路板开孔尺寸图



电路原理图



技术要求

- 1. 额定值：DC 30V 0.5A；
- 2. 接触电阻：≤30mΩ；
- 3. 绝缘电阻：≥100MΩ；
- 4. 耐 压：AC500V (50Hz) 1min；
- 5. 插拔力：3-20N；
- 6. 使用温度范围：-30-70℃；
- 7. 插座使用寿命：5000次；

Tel:0769-82310511-867

7	外盖	DC-005PB-07	铁皮 Q195 T=0.25	铜 锡	1	
6	弯脚	DC-005PB-06	黄铜 H62 Y=0.3	镍 锡	1	
5	铜针	DC-005PB-05	黄铜丝 H65	镍 锡	1	φ2.0
4	后盖	DC-005PB-04	PBT, UL-94V-0		1	黑
3	平片	DC-005PB-03	黄铜 H62 T=0.3	镍 锡	1	
2	接触片	DC-005PB-02	磷铜 C5191 T=0.25	镍 锡	1	
1	基座	DC-005PB-01	PBT, UL-94V-0		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数量	备 注
产品名称		DC-005SA	零部件图号		DC-005SA-2.0-09	
零部件名称		外形图			材 料	
设 计			版 本	A	比 例	2:1
审 核			单 位	mm	第 1 张	共 1 张
批 准			皓宇 HAOYA DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD 东莞市弘皓电子有限公司			