





RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(± 0.05)



性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: $30\text{m}\Omega$

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$


使用寿命：3000次

塑件（材质）：LCP 黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:		DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:	
X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.* ±2* X.X ±0.5*				2.5PH 3.7H 2P 正压电池座 斜柱	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY:	DATE :	PART NO.	HYCW-BA2P2537DL-39
		马跃	2014-02-23	MOLD NO.	
SCALE:1:1 SIZE: A4		APPROVED BY:	DATE :	DRAW NO:	HYC-2604101049
		邱敏	2014-02-23	SHEET NO.	1 OF 1