









PCB板开孔尺寸(±0.1)



电路图



技术参数:

- 1. 做用温度: -25~+85℃;
- 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
- 6. 动 作 力: 250g±50g;
- 7. 使用寿命: 100000次;
- 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黑色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差 (mm)				设计		S H		 		产品名称：轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核	Z F C			图面	A4	产品料号：FG-TC-06A-36-17.0H	
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30					单位	MM		
>6~30	±0.10	±0.20	±0.30					比例	1:1		
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	标准化		批 准	L P J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司	
角 度		±1°						版次	A/0		