









PCB板开孔尺寸(±0.1)



电路图



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 200g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差 (mm)

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80

角 度

±1°

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黑色

设计	S H			产品名称: 轻触开关
		图面	A4	
审核	Z F C	单位	MM	产品料号: FG-TC-06A-01-14. 0H
		比例	1:1	
标准化		重量		产品规格: 脚长3. 0中心6. 0插脚
		页码	1/1	
批准	L P J	A/0		深圳市富港科技有限公司
		版次		

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		