





RoHS
REACH

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		





电路图



技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $250\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。



PCB板开孔尺寸(± 0.1)

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	绿色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计			产品名称: 轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20 <th rowspan="2">审 核</th> <td>图面</td> <td>A4</td> <th rowspan="2">产品料号: TC-06A-01-7.0H -G</th>				审 核	图面
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30	标准化	单位	MM		产品规格: 脚长3.0中心6.0插脚
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50		批 准	比例	1:1	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	重量			页码 <td rowspan="2">1/1</td>	1/1
角 度		±1°				版次		