









PCB板开孔尺寸(±0.1)



电路图



- 技术参数:
- 1. 做用温度: -40~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤100mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 320g±50g;
 - 7. 使用寿命: 50000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	接触脚	黄铜 t=0.3	镀银	1	
5	基座	PPA黑色	—	1	
4	簧片	不锈钢	镀银	1	
3	弹簧	钢丝	—	2	
2	盖板	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA黑色	—	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差 (mm)				
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	
3~6	±0.05	±0.15	±0.30	
6~30	±0.10	±0.20	±0.30	
30~120	±0.15	±0.30	±0.50	
角 度			±1°	

设计	S H			产品名称: 轻触开关	
审核	Z F C	图面	A4		产品料号: FG-TC-06B-29-5.0H
		单位	MM		
		比例	1:1		
标准化		重量			产品规格: 常闭轻触开关贴片脚8.4
批准	L P J	页码	1/1		
		版次	A/0		
深圳市富港科技有限公司					