


|    |                              |            |
|----|------------------------------|------------|
| 名称 | 规格                           | 料号         |
| 电极 | B5. 0-6. 0-M5. 0-1. 0-K1. 45 | 2LC000-721 |

成品图



| 料号         | 说明     |
|------------|--------|
| DJXXX. 0   | 车件素材   |
| DJXXX. 001 | 镀金1U"  |
| DJXXX. 002 | 镀金2U"  |
| DJXXX. 010 | 镀金10U" |

备注

- 1、表面处理：铁表面镀金  
2、包装方式：散装，10000pcs/包

|                                                      |      |      |           |
|------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司                                |      |      |           |
| DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. |      |      |           |
| 第三角法                                                 |      | 品 名  | 日期        |
| 未注公差参见标准                                             | 0.02 | 规 格  | 2023/6/18 |
| 0 = ±0.5                                             | 0.03 | 材 质  | 设计        |
| 0.0 = ±0.2                                           | 0.02 | 客户料号 | Mr. jin   |
| 0.00 = ±0.05                                         | 0.04 | 表面处理 | 审核        |
| 0.000 = -                                            | 0.02 | 图 号  | 确 认       |
| 请勿实测图纸                                               |      | 单 位  | mm        |
|                                                      |      | 比 例  | 1:1 版本    |
|                                                      |      |      | REV:00    |