


|      |                        |            |
|------|------------------------|------------|
| 名称   | 规格                     | 料号         |
| 电极弹针 | PG3.0-7.6-1.5-1.5-K1.6 | 2LC000-731 |



顶针技术要求:

1. 材料:
- 针管: 黄铜 C3604
  - 针头: 黄铜 C3604
  - 弹簧: 不锈钢#304
2. 电镀:
- 针管: 镀镍50-100U"后镀金2U"
  - 针头: 镀镍50-100U"后镀金3U"
3. 电气特性:
- 电压&电流: 直流电5伏: 3安最大, 温度范围-40~85度
  - 接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗100毫欧静态
4. 机械特性:
- 弹力: 在正常工作高度的弹力80g±20%
  - 寿命: 10000次最少
5. 包装方式: 散装

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

|                                                                       |         |      |     |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|---------------|
| 第三角法<br>未注公差参见标准<br>0.0 = ±0.1<br>0.00 = ±0.05<br>0.000 = -<br>请勿实测图纸 | 第三角法    | 品 名  | 日期  | 2024/3/16     |
|                                                                       | ○ 0.02  | 规 格  | 设计  | Mr. jin       |
|                                                                       | ◎ #0.03 | 材 质  | 审核  |               |
|                                                                       | ⊥ 0.02  | 客户料号 | 确 认 |               |
|                                                                       | ▱ 0.04  | 表面处理 | 单 位 | mm            |
|                                                                       |         | 图 号  | 比 例 | 1:1 版本 REV:00 |