





标记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修改 REVISE		日期 DATE		核准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	2.00	11	20.00	22.00	21	40.00	42.00	31	60.00	62.00
2	2.00	4.00	12	22.00	24.00	22	42.00	44.00	32	62.00	64.00
3	4.00	6.00	13	24.00	26.00	23	44.00	46.00	33	64.00	66.00
4	6.00	8.00	14	26.00	28.00	24	46.00	48.00	34	66.00	68.00
5	8.00	10.00	15	28.00	30.00	25	48.00	50.00	35	68.00	70.00
6	10.00	12.00	16	30.00	32.00	26	50.00	52.00	36	70.00	72.00
7	12.00	14.00	17	32.00	34.00	27	52.00	54.00	37	72.00	74.00
8	14.00	16.00	18	34.00	36.00	28	54.00	56.00	38	74.00	76.00
9	16.00	18.00	19	36.00	38.00	29	56.00	58.00	39	76.00	78.00
10	18.00	20.00	20	38.00	40.00	30	58.00	60.00	40	78.00	80.00



SPECIFICATIONS
 Current Rating: 1.0 Amps
 Withstanding Voltage: AC 500V
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 Contact Resistance: 20mΩ Max
 Operation Temperature: -40°to+105°
 Insulator Material: Polyester
 Contact Material: Brass
 Standard: PA6T
 Contact Plating: Gold Flash
 Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
 (255°C for5seconds)

PA	PB	PC	L	H
3.9	2.0	2.8	8.7	2.0



RECOMMEND P. C. B LAYOUT
 PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	排针	
			料号 PART NO	HC-PZ200-8.7L-2x3PZ	
一般公差 TOLERANCE		比列 SCALE	1:1		
X : ±0.30	X° : ±5°	单位 UNIT	MM		
X.X : ±0.25	X.X° : ±1°	张数 PART NO	1 OF 1		
X.XX : ±0.20	X.XX° : ±0.5°	版本 REV	A		制图 DRAW
			审核 CHECKED	AhYe	
			批准 APPROVE	夏操云	
			赵亮亮		