





REV	DESCRIPTION	RAE	A R
A	NETS ISSR		2018/01/18
B	Nodity dimnsiona		2019/03/22



PC Board Layout
Component Side Shown

说明：

1.材质：

胶艺 PBT,UL94V-0; COLOR; BLACK

端子：磷 铜 C 5191

外壳：黄铜 C 2680

2.电镀说明：

端子：镍底300, 钱金 FU

外壳：表面 镀镍300

3.性能说明：

1) 电压：150V AC B S .

2) 额定电流：1.5 A .

3) 接触电阻：40mΩ Max.

4) 绝缘电阻：500MΩ MTN,

5) 绝缘耐压：1000V AC.

6) 工作温度：- 40 °C T0 +80 °C .

7) 耐久性：500 Mating Cycles MTN.

8) 焊接温度：240度+ - 5度, 3+ - 0.3S

9) 盐雾测试：过12小时

T A R U C T		LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司	
:0 10.2		LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD	
.000 1		TITLE: 56A-1*1- 10P8C-S-F3.05	
ARV	设计:李金疆	SIZE:A4	UNIT:
MR	审核:赵未锋	PART RD: 料号 56A-1X1-10P8C-S-F3.05	
ARCEV	核准:赵佰友	SCALE: 1:1	PROJECTION
MR		IMG PATH	图号
ArP@MmV			SHEET: 页码
u n .			