




VH连接器承认图面

标记	处数	更改前内容	更改后内容	签名	年.月.日



孔位	A-mm	B-mm
VH-2Y	8.10	3.96
VH-3Y	12.06	7.92
VH-4Y	16.02	11.88
VH-5Y	19.98	15.84
VH-6Y	23.94	19.80
VH-7Y	27.90	23.76
VH-8Y	31.86	27.72
VH-9Y	35.82	31.68
VH-10Y	39.78	35.64
VH-11Y	43.74	39.6
VH-12Y	47.70	43.56
VH-13Y	51.66	47.52
VH-14Y	55.62	51.48
VH-15Y	59.58	55.44
VH-16Y	63.54	59.40

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 22#~18#

额定电压 (Voltage rating): 250V AC, DC

额定电流 (Current rating): 7A

接触电阻 (Contact Resistance) $\leq 0.015 \Omega$

绝缘电阻 (Insulation Resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$

耐压 (Withstand Voltange):1500VAC/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-0(2)

			Housing 基座	PA66 94V-0(2)	1	
序号	图号	名称	材料	数量	附注	
未注公差			连兴旺电子(深圳)有限公司 LWXCONN ELECTRONICS(SHENZHEN) CO., LTD			
X. [°] ±3 [°]		X.X [°] ±5 [°]				
>0~3	>3~18	>18~50	>50~120	Design Units	SIZE	
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	Metric Only	A4	
制作	审核	批准	材料	图号	Part No.	LXW-VH-NY
			见图解	品名	VH-NY	