





P.C.B LAYOUT



螺丝规格



零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值
 额定电流 :最大3A
 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
 工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated或PA9T rated
 端 子 : 铜合金
 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
 镀镍或钝化处理
 鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
 螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

205A 09 M X X X XX X X X
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 系列编号:

205A=DR头7. 2插锁冲针

2. PIN位区分:

09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN

3. 公母区分:

F=母 M=公

4. 传统简易区分:

C=传统 J=半简易

5. 塑胶区分:

1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 3=PBT黑胶盖齿 4=PBT绿胶
 5=PBT绿胶盖齿 6=PBT白胶 7=白胶阻燃 8=PBT黑胶索尼
 9=PA9T黑胶

6. 电镀区分:

A=半金锡 G=全金

7. 镀层厚度:

00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....

备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表金的u数其余部分镀锡默认80u-110u

8. 外壳区分:

A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳
 E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

9. 鱼叉区分:

1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉

10. 螺丝区分:

A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝 C=4.8铜螺丝
 D=5.8铜螺丝 E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金
 G=4.8*15.0铁螺丝 H=4.8*13.0铁螺丝 I=4.8*13.0铜螺丝

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司	
ANG.	±5°	LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD	
0.	±0.5		
.0	±0.3		
.00	±0.2		
SCALE: AS SHOWN	UNIT: mm		
DRAWN	WAN	07/07/08	DRAWN NAME:
CHECKED	CHEN	07/07/08	DR9公插锁
APPROVED	CHEN	07/07/08	PRODUCT NO. 205A09MCA00A1A
REV.	A	FILE NAME:	205A09MXXXXXXXXXX

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	ECN-20130617001(WAN)	06/17/13