名称	规格	料号	编号
4P-3.5PH公座	PGC1.8-13.4-3.5-W0.7-2.4-4P-3.5PH-2.5H	2LC000-729	PC4027







顶针技术要求：

1. 材料：
   针管：黄铜 C3604
   针头：黄铜 C3604
   弹簧：不锈钢#304
2. 电镀：
   针管：镀镍50-100U″后镀金3U″
   针头：镀镍50-100U″后镀金5U″
3. 电气特性：
   电压&电流：直流电12伏：3安最大，温度范围-40~85度
   接触阻抗：在工作高度时最大阻抗50毫欧静态
4. 机械特性：
   弹力：在正常工作高度的弹力100g±20%
   寿命：10000次最少
5、包装方式：散装

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

第三角法			品 名		日 期	2025/6/24
未注公差参见标准	○	0.02	规 格		设 计	Mr.jin
	◎	ø0.03	材 质		审 核	
0.0 = ±0.1	⊥	0.02	客户料号		确 认	
0.00 = ±0.05	▱	0.04	表面处理		单 位	mm
0.000 = –	∠	0.02	图 号		比 例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸						