图面产品均符合ROHS标准 "*"为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者







1. Electrical Characteristics
   1.1 Impedance: 50 Ohm
   1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
   1.3 S.W.R.: ≤1.5
   1.4 Working Voltage:335V / max
   1.5 Insulation Resistance: 5000 Mohm
   1.6 Contact Resistance: Center Contact:3mohm
   1.7 Outer Contact: ≤2 mohm
   1.8 Voltage withstand: 100V 50HZ RMS
2. Environmental
   2.1 Working Temperature Range: - 55 。C~ +125。C
   2.2机械耐久性: 啮合与分离,滑动速率0.1m/s,500次.

BOM表

序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单位	数量
4	防尘帽	2G02-0004	ø7.8*10.7 红色ＰＶＣ	PCS	1
3	中芯针	2E02-00 G	ø1.45*15.5*ø1.27 C3604 镀3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0	ø4.17*12.5*ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	四方主体	2A02-00 G	16.0*5.7*ø4.10 C3604 镀1-3U"金	PCS	1

公 差	x. ±0.50 x.x ±0.2 x.xx ±0.10 ANGULAR ±5°	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.				
		品名规格:分体接线式母头母针法兰接头, 16*5.7*17.5mm,黄铜,镀金				
视 图		设 计	L H M	料 号	2LC15SF071	
		审 核		日 期	2023-12-19	
单 位	mm 比 例 1:1	核 准		版 本	A/0	页 码 1/1