






说明

一. 电气特性:

1. 工作电压AC 335V
2. 介质耐压500V
3. 绝缘电阻:5000M OHM MIN
4. 绝缘阻抗:50 OHM
5. 驻波比:0-6GHz 1.5MAX

二. 工作温度:-55° C~+155° C

BOM明細表

部件 序号	部件品名/ 规格	材料	外觀	零件料號	用量
1	本体	黃 銅	鍍金1U"		1
2	絕緣體	鐵弗龍	白色		1
3	PIN针	鍍 銅	鍍金1U"		1

Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
	Tolerance 未標注公差:	C/U NO. 客戶編號	Part Name. 品名/規格	180度SMP母头 FOR PCB
	.X ±0.3	Material. 材質	C/U Part No. 客戶料號	
	.XX ±0.2	Finish. 處理	Part No. 本厂料号	2LC01SM001
	.XXX ±0.1	Scale. 比例	4:1	Draw . 繪圖
未標注角度公差:±1°	REV. 版本/次	A/0	gyL	Check.校對
	Unite. 單位:	mm	26.5.5	App.核准