


名称	规格	料号
FANK5电极	B5.0-7.0-M5.0-1.0-K1.2	2LC000-722

成品图



备注

- 1、表面处理：铁表面镀金
- 2、包装方式：散装，10000pcs/包

料号	说明
DJXXX.0	车件素材
DJXXX.001	镀金1U"
DJXXX.002	镀金2U"
DJXXX.010	镀金10U"

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

未注公差参见标准 0 = - 0.0 = ±0.1 0.00 = ±0.05 0.000 = - 请勿实测图纸		第三角法	品 名		日期	2023/5/10
		0.02	规 格		设 计	Mr.jin
		0.03	材 质		审 核	
		0.02	客户料号		确 认	
		0.04	表面处理		单 位	mm
			图 号		比 例	1:1
					版本	REV:00