






RoHS Compliant




3D图

电路图



开关特性:

- 1、开关容量: 切换时:25mA @24VDC
非切换时:100mA @50VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC
- 3、接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
- 5、极间电容: <5pf, 1MHz±10kHz
- 6、操作力: 1000gf max
- 7、电气寿命: 2000次 <100mΩ@ 20次/min, 25mA 24VDC
- 8、适用温度: -40℃ to 85℃ (无结冰)
- 9、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 10、开关出厂处于断开状态。





PCB开孔


7	拨杆帽	PBT UL94-V0	5	白色
6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
3	静簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色
1	拨动柄	PBT UL94-V0	4	白色
序号	名称	材质	数量	备注

MEASURE POINT:		 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd						
QUADRANT POINT								
TANGENCY POINT								
INTERSECTION POINT								
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:		
X.	±0.25	CHECKED		DATE		MULTIFUNCTIONAL SWITCHES		
X.x	±0.20	APPROVED		DATE				
X.xx	±0.15	PART NO: LCK-DSD-12R-GA2						
ANGULAR	±3°	DRAWING NO:				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
						SIZE: A4	SHEET: 1/1	


RoHS Compliant




附加标识




3D图



电路图



PCB开孔



开关特性:




- 1、开关容量: 切换时: 25mA @24VDC
非切换时: 100mA @50VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC
- 3、接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
- 5、极间电容: <5pf, 1MHz±10kHz
- 6、操作力: 1000gf max
- 7、电气寿命: 2000次 <100mΩ@ 20次/min, 25mA 24VDC
- 8、适用温度: -40℃ to 85℃ (无结冰)
- 9、焊接要求:
手工焊接: 320℃ C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 10、开关出厂处于断开状态。

7	拨杆帽	PBT UL94-V0	5	白色
6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
3	静簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色
1	拨动手柄	PBT UL94-V0	4	白色
序号	名称	材质	数量	备注
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°				
DESIGN		Andy	DATE	2014.12.24
CHECKED			DATE	
APPROVED			DATE	
PART NO: LCK-DSD-10R-GA2		REV: 04		SCALE: 1:1
DRAWING NO:		SIZE: A4		SHEET: 1/1
		UNIT: mm		

联晟欣连接器(深圳)有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

MULTIFUNCTIONAL SWITCHES


RoHS Compliant




3D图

开关特性:


- 1、开关容量: 切换时: 25mA @24VDC
非切换时: 100mA @50VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC
- 3、接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
- 5、极间电容: <5pF, 1MHz±10kHz
- 6、操作力: 1000gf max
- 7、电气寿命: 2000次 <100mΩ @ 20次/min, 25mA 24VDC
- 8、适用温度: -40℃ to 85℃ (无结冰)
- 9、焊接要求:
手工焊接: 320℃ C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 10、开关出厂处于断开状态。



PCB开孔






电路图




7	拨杆帽	PBT UL94-V0	5	白色
6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
3	静簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色
1	拨动手柄	PBT UL94-V0	4	白色
序号	名称	材质	数量	备注

MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)		联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		DESIGN	Andy
X. ±0.25		DATE	2014.12.24
X.x ±0.20		CHECKED	DATE
X.xx ±0.15		APPROVED	DATE
ANGULAR ±3°		PART NO:	LCK-DSD-08R-GA2
		REV:	04
		SCALE:	1:1
		UNIT:	mm
		SIZE:	A4
		SHEET:	1/1


RoHS Compliant




3D图



电路图





PCB开孔



- 开关特性:
- 1、开关容量: 切换时: 25mA @24VDC
非切换时: 100mA @50VDC
 - 2、绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC
 - 3、接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
 - 4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
 - 5、极间电容: <5pF, 1MHz±10kHz
 - 6、操作力: 1000gf max
 - 7、电气寿命: 2000次 <100mΩ @ 20次/min, 25mA 24VDC
 - 8、适用温度: -40℃ to 85℃ (无结冰)
 - 9、焊接要求:
手工焊接: 320℃ C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 10、开关出厂处于断开状态。

7	拨杆帽	PBT UL94-V0	5	白色
6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
3	静簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色
1	拨动手柄	PBT UL94-V0	4	白色
序号	名称	材质	数量	备注
MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.X ±0.20 X.XX ±0.15 ANGULAR ±3°				
联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd				
DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
CHECKED		DATE		MULTIFUNCTIONAL SWITCHES
APPROVED		DATE		
PART NO: LCK-DSD-06R-GA2			REV: 04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:			SIZE: A4	UNIT: mm
			SHEET: 1/1	


RoHS Compliant




3D图

开关特性:


- 1、开关容量: 切换时: 25mA @24VDC
非切换时: 100mA @50VDC
- 2、绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC
- 3、接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
- 4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
- 5、极间电容: <5pf, 1MHz±10kHz
- 6、操作力: 1000gf max
- 7、电气寿命: 2000次 <100mA @ 20次/min, 25mA 24VDC
- 8、适用温度: -40℃ to 85℃ (无结冰)
- 9、焊接要求:
手工焊接: 320℃ C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 10、开关出厂处于断开状态。



电路图



PCB 开孔




7	拨杆帽	PBT UL94-V0	5	白色
6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
3	静簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色
1	拨动手柄	PBT UL94-V0	4	白色
序号	名称	材质	数量	备注

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)
UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.X ±0.20
X.XX ±0.15
ANGULAR ±3°

联晟欣连接器(深圳)有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
CHECKED		DATE		MULTIFUNCTIONAL SWITCHES
APPROVED		DATE		
PART NO:	LCK-DSD-04R-GA2	REV:	04	SCALE: 1:1 UNIT: mm
DRAWING NO:		SIZE:	A4	SHEET: 1/1

RoHS Compliant



3D图

开关特性:

- 1、开关容量: 切换时: 25mA @24VDC
非切换时: 100mA @50VDC
- 2、绝缘电阻: 100M Ω at 500VDC
- 3、接触电阻: 初始值50m Ω max 寿命终值100m Ω max
- 4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min
- 5、极间电容: <5pF, 1MHz $\pm$ 10kHz
- 6、操作力: 1000gf max
- 7、电气寿命: 2000次 <100m Ω @ 20次/min, 25mA 24VDC
- 8、适用温度: -40 $^{\circ}$ C to 85 $^{\circ}$ C (无结冰)
- 9、焊接要求:
手工焊接: 320 $^{\circ}$ C不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260 $^{\circ}$ C不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 10、开关出厂处于断开状态。

电路图

7	拨杆帽	PBT UL94-V0	5	白色
6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
3	静簧片	磷铜镀金或半镀金	4	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色
1	拨动手柄	PBT UL94-V0	4	白色
序号	名称	材质	数量	备注

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)
UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.X ± 0.20
X.XX ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^{\circ}$

联晟欣连接器(深圳)有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
CHECKED		DATE		MULTIFUNCTIONAL SWITCHES
APPROVED		DATE		
PART NO:	LCK-DSD-02R-GA2	REV:	04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:		SIZE:	A4	SHEET: 1/1

