









H	
4.3	
4.5	
4.8	
5.0	
6.0	



技术参数


1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程: 0.3±0.1mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧



电器原理图

PCB参考图

按力	160±30gf	260±30gf
寿命	10万次	10万次

E											第一视角		比例	规格型号/ Part No	3*6上支架	E
											一般公差		1:1			
	E	按钮	PPA	1	清洗						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-3x6x5.0ZJ260gHDBT-DIP	
	D	盖板	铁	1	镀铜锡						>2-5	±0.2				
	C	簧片	不锈钢镀银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3				
											角度	±1°	mm			
F	B	基座	PPA	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司			F
	A	卡件	黄铜	2	镀银	ANDY			JIMI		MICHLE					
	序号	名称	材 料	数量	表面处理											