








H	L
3.45	2.1
4.5	3.15
5.0	3.65
6.0	4.65



电器原理图




P C B 参考图



技术参数

- 1. 额定电流:50mA 12V DC
- 2. 接触电阻:100毫欧
- 3. 行程:0.15±0.05mm
- 4. 绝缘电阻:100兆欧
- 5. 耐电压:250v 50Hz 1Min

按力	160±50gf	250±50gf
寿命	5万次	5万次

										第一视角 	比例	规格型号/ Part No	3*5笑脸开关五脚	
										一般公差	1:1			
E	盖板	黄铜0.2	1	镀银						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-XLKGWJ160g-SMT
D	按钮	LCP	1							>2-5	±0.2			
C	簧片	不锈钢覆银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3			
										角度	±1°			
B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司		
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银	ANDY					MICHLE				
序号	名称	材 料	数量	备 注										