







H	L	
3.2	1.9	
3.5	2.2	
3.8	2.5	



技术参数


1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行程:0.15±0.05 mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

按力	180±50gf	260±50gf
寿命	2万次	2万次

										第一视角		比例	规格型号/ Part No	2*4侧按支架
										一般公差		1:1		
E	盖板	磷铜0.2	1	镀银						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-2x4x3.5CAZJ180g-SMT
D	按钮	LCP	1	清洗						>2-5	±0.2			
C	簧片	不锈钢镀银	2		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3			
										角度	±1°	mm		
B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司		
A	卡件	磷铜0.2	1	镀银	ANDY			JIMI		MICHLE				
序号	名称	材 料	数量	备 注										