




技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行程:0.15±0.05mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min


按力	180±50gf	260±50gf
寿命	2万次	2万次



电器原理图



P C B 参考图



										第一视角 	比例	规格型号/ Part No	2*4*3.5侧按无柱	E	
										一般公差	1:1				
E	盖板	黄铜0.2	1	镀银						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-2x4x3.5CA180g-SMT	F
D	按钮	LCP	1	清洗						>2-5	±0.2				
C	簧片	不锈钢镀银	2		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3				
										角度	±1°	mm			
B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司			
A	卡件	磷铜0.2	1	镀银	ANDY			吴东升		MICHLE					
序号	名称	材 料	数量	备 注											

东莞市文章济美电子有限公司