







1 2 3 4 5 6 7 8

A

H	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
2.0	
2.5	
3.0	




B



C

技术参数

- 额定电流:50mA 12V DC
- 接触电阻:100毫欧
- 行程:0.15±0.1mm
- 绝缘电阻:100兆欧
- 耐电压:250v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

D

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	10万次	10万次

E

									第一视角	比例	规格型号/ Part No	3*3塑黑头
F	按钮	LCP 黑	1	清洗					一般公差	1:1		
E	盖板	不锈钢0.10	1	清洗					>0.5-2	±0.1		
D	防尘膜	聚酰亚胺	1						>2-5	±0.2	单位	物料号/ Part No
C	簧片	不锈钢镀银	2		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3	
B	基座	LCP 灰	1	清洗	设计/Designed				审核/Checked			
A	卡件	磷铜 0.15	1	镀银	ANDY				吴东升			
	序号	名称	材 料	数量	备 注	MICHLE				东莞市文章济美电子有限公司		

1 2 3 4 5 6 7 8