




技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行 程:0.25±0.05 mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min




电器原理图



P C B 参考图

按力	100±30gf	160±30gf	230±50gf	260±50gf
寿命	10万次	10万次	10万次	10万次

E											第一视角		比例	规格型号/ Part No	4*0.8无盖贴片		
											一般公差		1:1				
											>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-4x4x0.8WG160g-SMT		
	D	防尘膜	聚酰亚胺	1	黄色						>2-5	±0.2					
	C	簧片	不锈钢镀银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3					
										角度	±1°	mm					
F	B	基座	PPA	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked			批准/Approved			东莞市文章济美电子有限公司		
	A	卡件	黄铜0.15	1	镀银	ANDY			吴东升			MICHLE					
	序号	名称	材 料	数量	备 注												
	1	2	3		4		5		6	7	8						