







H	L
2.5	1.25
2.85	1.6
2.95	1.7



技术参数


- 额定电流:50mA 12V DC
- 接触电阻:100毫欧
- 行程:0.15±0.05mm
- 绝缘电阻:100兆欧
- 耐电压:250v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

按力	160±50gf	
寿命	2万次	

										第一视角		比例	规格型号/ Part No	2*3侧按双层
F	盖板	磷铜0.2	1	镀银						一般公差		1:1		
E	按钮	LCP	1	清洗						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-2x3x2.95CASCZJ160g-SMT
D	塑盖	LCP	1	清洗						>2-5	±0.2			
C	簧片	不锈钢镀银	2		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3			
										角度	±1°	mm		
B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司		
A	卡件	黄铜0.20	1	镀银	ANDY			JIMI		MICHLE				
序号	名称	材 料	数量	备 注										