








H	
2.5	
3.0	



技术参数

- 1. 额定电流: 50mA 12V DC
- 2. 接触电阻: 100毫欧
- 3. 行程: 0.2±0.1 mm
- 4. 绝缘电阻: 100兆欧



电器原理图

P C B 参考图

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	3万次	3万次

E										第一视角	比例		规格型号/ Part No	3*6平盖
E	盖板	铜 0.25	1	镀铜锡						一般公差	1:1			
D	按钮	LCP白	1	清洗						>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-3x6x2.5LCP-SMT
C	簧片	不锈钢镀银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>2-5	±0.2	mm		
B	基座	PPA	1	清洗						>5以上	±0.3			
A	卡件	黄铜0.2	1	镀银						角度	±1°			
F	序号	名称	材 料	数量	备 注	设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved					东莞市文章济美电子有限公司	
	1			2		3	4	5	6	7	8			