



技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行 程:0.15±0.05mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

按力	120±30gf	180±50gf	250±50gf	300±70gf
寿命	5万次	5万次	5万次	5万次

E											第一视角		比例	规格型号/ Part No	2*3*0.65H平脚白薄带点	
											一般公差		1:1			
	E	按键点	聚锌亚胺	1							>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-2x3x0.65BMDD250g-SMT	
	D	防尘膜	PI膜	1	白色						>2-5	±0.2				
	C	簧片	不锈钢 镀银	2		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3				
											角度	±1°	mm			
F	B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司			
	A	卡件	磷铜0.08	1	镀银0.3um	ANDY			JIMI		MICHLE					
	序号	名称	材 料	数量	备 注											
		1		2		3			4		5		6		7	