









技术参数


1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行 程:0.3±0.1mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	3万次	3万次

E											第一视角		比例	规格型号/ Part No	3*6*3.5侧按方0.7
	E	盖板	黄铜0.2	1	镀铜锡						一般公差		1:1		
	D	按钮	LCP	1							>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-3x6x3.5CAF0.7260g-SMT
											>2-5	±0.2			
	C	簧片	不锈钢镀银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3			
										角度	±1°	mm			
F	B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司		
	A	卡件	黄铜0.2	1	镀银	ANDY			吴东升		MICHLE				
	序号	名称	材 料	数量	备 注										
	1		2		3	4			5			6	7	8	