








技术参数


1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程: 0.25±0.1mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧
5. 耐电压: 250v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	5万次	5万次

E										第一视角		比例	规格型号/ Part No	4.5*4.5*0.55 薄片
										一般公差		1:1	物料号/ Part No	JME-4.5x4.5x0.55 160g-SMT
										>0.5-2	±0.1	单位		
	D	防尘膜	聚锌亚胺	1						>2-5	±0.2			
	C	簧片	不锈钢镀银	1	標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3			
										角度	±1°	mm		
F	B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司	
	A	卡件	磷铜0.1	1	镀银	ANDY			JIMI		MICHLE			
	序号	名称	材 料	数量	备 注									