







H	L
3.3	1.9
3.5	2.1
3.8	2.4
4.3	2.9
5.0	3.6



技术参数


1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 行程: 0.3±0.1mm
4. 绝缘电阻: 100兆欧
5. 耐电压: 250v 50Hz 1Min



电器原理图

P C B 参考图

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	3万次	3万次

E											第一视角 	比例	规格型号/ Part No	3*6侧按方		
											一般公差	1:1				
	E	盖板	黄铜0.2	1	镀铜锡							>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No	JME-3x6x5.0XCA260gHZBT0.8Z-SMT
	D	按钮	LCP	1								>2-5	±0.2			
	C	簧片	不锈钢镀银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期		>5以上	±0.3			
											角度	±1°				
F	B	基座	LCP	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		东莞市文章济美电子有限公司			
	A	卡件	黄铜0.2	1	镀银	ANDY			吴东升		MICHE					
	序号	名称	材 料	数量	备 注											