




H
2.5
3.0
3.5



电 路 图

主要技术规格:

- 1. 额 定 值: 50mA DC12V
- 2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
- 3. 操 作 力: ① $260\pm 50\text{gf}$
② $160\pm 40\text{gf}$
- 4. 行 程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
- 5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 7. 寿 命: 100,000 Cycles

材料:

本体: LCP (白色)




按钮: PPA (白色)

卡件: 磷铜 (镀银)

弹片: 不锈钢 (镀银, 双)

盖板: 磷铜 (镀铜锡)

PI膜: 聚酰亚胺



PCB. 焊接图

深圳市富港科技有限公司					第一视角 			名称: 轻触开关
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差	型号: FG-TC-3404A-2. 5-260-S
设 计					单 位	mm	>0.5~2	
审 核					重 量		>2~5	
批 准							>5~10	
							角度	
							± 0.10	
							± 0.25	
							± 0.30	
							$\pm 0.5^\circ$	