



参考安装方式

- NOTES:
备注
1. Copper, nickel base, matte tin 黄铜H62, 镍底, 镀雾锡
 2. Wire screw hole M4 压线螺孔M4
 3. Current Rating: 45A 额定电流: 45A
 4. Operating temperature: -40°C ~ +125°C 工作温度: -40°C ~ +125°C
 5. There shall be no defects such as pin deformation and burrs. 不得有脚变形, 毛刺等缺陷
 6. Unmarked dimensions refer to tolerances 未标注的尺寸参考公差

GENERAL TOLERANCE		制图		H C T L		深圳市富港电子有限公司	
DIM		审核		Z F C			
5 or more		批准		L P J		产品名称	版本
±0.35		APPROVAL				标题	REV.
2~5		SCALE				产品料号	单位
±0.25		Projection				FG-RC44-08-0808-DIP-C-01	UNITS
0~2						材料	mm
±0.15						MATERIAL	页次
±3.0°							SHEET
序号	变更内容	日期	角度	投影			1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Angle	Projection			
1	初版发行						