







H
2.5
3.0
3.5



电 路 图




PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: ① $260\pm 50\text{gf}$
② $160\pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

材料:

- 本体: LCP (白色)
按钮: PPA (白色)
卡件: 磷铜 (镀银)
弹片: 不锈钢 (镀银, 双)
盖板: 磷铜 (镀铜锡)
PI膜: 聚酰亚胺

深圳市富港科技有限公司					第一视角 				名称: 轻触开关	
标记	处数	更改文件号		签 名	日 期	比 例		一般公差		型号: FG-TC-3404-2.5-260-S
设 计						单 位	mm	>0.5~2	±0.10	
审 核						重 量		>2~5	±0.25	
批 准								>5~10	±0.30	
								角度	±0.5°	